



MASTER LEDspot MV

MASTER LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 40D

MASTER VALUE leverer en varm, halogenlignende stråleeffekt og er perfekt til spotbelysning. Takket være dens høje CRI gengiver den mere naturlige farver, skaber hyggelige og komfortable atmosfærer i beboelsesområder, hoteller og restauranter og fremhæver varers skønhed i butikker. Disse MV GU10 LED-spots har det velkendte look, og samme følelse som spotlyskilder, mens de bevarer den klassiske skønhed ved glasspots og samtidigt tilføjer LED-teknologiens stærke ydeevne. Lysdæmpningsfunktionen giver dig mulighed for at skabe den atmosfære, du ønsker, og den fungerer med et bredt udvalg af lysdæmpere. MASTER VALUE er desuden mere energibesparende end normale LED-spots.

Advarsler og sikkerhed

- Driftstemperaturområde er mellem -20 ° C og 45 ° C omgivelsestemperatur
- Kun til anvendelse i tørre eller fugtige steder og de fleste af åbne armaturer med fatninger, der tilbyder tilstrækkeligt plads (10 mm frit luftrum)
- Ikke beregnet til brug med nødlysarmaturer eller udgangsllys

Produkt data

Generelle oplysninger			
Fod	GU10 [GU10]	Lysstyrke (nom.)	750 cd
Normeret levetid	35.000 t	Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Skiftcyklus	50.000	Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lighting Technology	LED	Lyseffekt (nominel) (nom.)	100,00 lm/W
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Farveensartethed	<6
		Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
		LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
		Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	375 lm
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]	Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Spredningsvinkel (nom.)	40 °		
Lysstrøm	430 lm		

MASTER LEDspot MV

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	4,3 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	24 mA
Wattforbrugsækvivalent	50 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.8
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	80 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Lyskildeform	PAR16 [PAR 2 tommer/50mm]
--------------	---------------------------

Godkendelse og anvendelsesområde


Energibesparende produkt	Ja
--------------------------	----

Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh

Produktdata


Ordreproduktnavn	MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 40D
Det fulde produktnavn	MASTER LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 40D
Full EOC	871869656314400
Ordrekode	56314400
Materialenr. (12NC)	929001216202
Lokal ordrekode	2057806242
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696563144
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696563151

Målskitse




Product	D	C
MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 40D	50 mm	56 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 40D



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 40D

MASTER LEDspot MV

Fotometriske data



General uniform lighting - Philips Lighting B.V. Page 107

General uniform lighting - MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 40D

