



MASTER VALUE LEDspot MV

MASTER LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 40D

MASTER LEDspot MV gir en halogenaktig lys ideell for spotbelysning (baner, korridorer, heisområder, lobbyer, utstillingsmontre og kabinetter) i servicesektoren. Den er spesielt godt egnet i fellesområder, for eksempel lobbyer, korridorer, og trappeoppganger, der lyset er på døgnet rundt. MASTER LEDspot MV gir store energibesparelser og minimaliserer vedlikeholdskostnadene uten å gå på bekostning av lysstyrken. Dette gjør det mulig for eiere i servicesektoren å spare inn investeringskostnadene i løpet av et år. MASTER LEDspot MV er kompatibel med de fleste armaturer på markedet med GU10-holderen og kan erstatte 35 og 50 W halogenlyskilder.

Warnings and safety

- Driftstemperatur mellom -20 C og 45 C
- Skal bare brukes i tørre eller fuktige omgivelser med nok plass rundt lyskilden (10 mm)


Produktdata

Generell informasjon			
Sokkelbase	GU10 [GU10]	Lysytelse	430 lm
Nominell levetid	35 000 time(r)	Lysintensitet (nom.)	750 cd
Brytersyklus	50 000	Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Lighting Technology	LED	Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
I samsvar med EU RoHS	Ja	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	100,00 lm/W
Teknisk belysning		Fargesamsvar	<6
Fargekode	830 [CCT of 3000K]	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Spredningsvinkel (nom.)	40 grad(er)	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
		Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	375 lm


MASTER VALUE LEDspot MV

Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	4,3 W
lyskildestrøm (nom.)	24 mA
Effekten som tilsvarer	50 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.8
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	PAR16 [PAR 2 tommer / 50 mm]

Målskisse




Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 40D

Godkjenning og bruksområde	
Energisparingsprodukt	Ja
Egnet til effektbelysning	Ja
Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 40D
Fullstendig produktnavn	MASTER LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 40D
Full EOC	871869656314400
Bestillingskode	56314400
Materialenr. (12NC)	929001216202
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696563144
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696563151


Product	D	C
MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 40D	50 mm	56 mm



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 40D

MASTER VALUE LEDspot MV

Fotometriske data



General uniform lighting - MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 40D

