



MASTER LEDspot 230V

MASTER LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 40D

Delivering a warm, halogen-like accent beam, MASTER LEDspot MV is a perfect fit for spot lighting (track, corridors, lift lobbies, display cases and cabinets) in the hospitality industry. It is particularly suitable to public areas where the light is on 24/7, such as lobbies, corridors, stairwells. MASTER LEDspot MV delivers huge energy savings and minimizes maintenance cost without any compromise on brightness, enabling hospitality owners to achieve a return on their investment within one year. These LEDspots are compatible with most existing fixtures with a GU10 holder and designed as a retrofit replacement for halogen or incandescent spots. The dimmable versions drive further efficiencies, while helping to create the desired atmosphere.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Zakres temperatur pracy wynosi od -20° C do 45° C
- Do stosowania w oprawach otwartych, które zapewniają wystarczającą przestrzeń (10 mm wolnej przestrzeni)
- Nie są przeznaczone do wykorzystywania jako źródła w oprawach awaryjnych lub ewakuacyjnych

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	GU10 [GU10]
Nominalny okres eksploatacji	35 000 h
Cykl Przelączania	50 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]


Kąt rozsyłu światła (Nom)	40 °
Strumień Świetlny	430 lm
Światłość (Nom)	750 cd
Oznaczenie koloru	Biały (WH)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	100,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

MASTER LEDspot 230V

Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	375 lm
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	4,3 W
Lamp Current (Nom)	24 mA
Równoważna moc w watach	50 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.8
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	80 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	PAR16 [PAR 2 cale/50 mm]

Certyfikaty i zastosowania	
Energooszczędny produkt	Tak
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	5 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 40D
Pełna nazwa produktu	MASTER LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 40D
Full EOC	871869656314400
Kod zamówienia	56314400
Materiał Nr (12NC)	929001216202
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696563144
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8718696563151


Rysunki techniczne




Product	D	C
MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 40D	50 mm	56 mm

MASTER LEDspot 230V


Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10
830 40D



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 40D



Catalyst Performance 4.5 Polymer Lighting 8.5 Page 1/1

General uniform lighting - MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 40D

