



MASTER LEDspot MV

MASTER LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 840 40D

Meleg, halogénlámpához hasonló kiemelő fényével a MASTER VALUE LEDspot MV tökéletes választás szpotvilágításra. A magas CRI index szavatolja a természetes színeket, ami lakásokban és szállodákban a barátságos hangulat záloga, kiskereskedelmi egységekben pedig a termék iránti figyelemfelkeltés kulcsa. A LEDspot termékcsalád hagyományos szpotlámpákhoz hasonló, ismerős dizájnya a klasszikus eleganciát egyesíti a LED-technológia teljesítményével. A lámpák fényereje szabályozható, ami lehetővé teszi a kívánt hangulat megteremtését, és számos fényerőszabályozóval kompatibilis.

Figyelmeztetések és biztonság

- -20° C és 45° C környezeti hőmérséklet között használható
- Használata kizárólag beltéri környezetben ajánlott, olyan lámpatestekhez, ahol legalább 10 mm szabad tér van a fényforrás és a ház között
- Kijáratmutató és vészvilágító lámpatestekben nem ajánlott a használata

Termék adatok

Általános információ		Szőnmegejelölés	
Fejelés - foglalát	GU10 [GU10]	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	Hideg fehér (CW)
Névleges élettartam	35 000 h	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	4000 K
Kapcsolási ciklus	50 000	Színkonzisztencia	104,65 lm/W
Lighting Technology	LED	Színvisszaadási index (CRI)	<6
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen	Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	80
Technikai adatok		Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	70 %
Színkód	840 [CCT of 4000K]	Működtetés és elektronika	
Sugárzási szög (névleges)	40 fok	Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Fényáram	450 lm	Bemeneti frekvencia	50-60 Hz
Fényerősség (névleges)	750 cd		

MASTER LEDspot MV

Teljesítményfelvétel	4,3 W
Fényforrás árama (névleges)	24 mA
Teljesítmény-egyenérték	50 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,8
Feszültség (névleges)	220-240 V

Hőmérséklet

A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges) 80 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható Igen

Mechanika és tokozás

Fényforrásbúra formája PAR16 [PAR 2 hüvelyk/50 mm]

Tanúsítvány és alkalmazási területek


Energiatakarékos termék Igen

Megfelel kiemelő világításhoz	Igen
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	5 kWh

Termékadatok

A termék megrendelési neve	MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 840 40D
Teljes terméknév	MASTER LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 840 40D
Full EOC	871869656318200
Rendelési kód	56318200
Cikkszám (12NC)	929001216302
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696563182
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696563199


Méretezett rajza



Product	D	C
MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 840 40D	50 mm	56 mm

Fotometriai adatok


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 840 40D



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 840 40D

MASTER LEDspot MV

Fotometriai adatok



General uniform lighting - Philips Lighting B.V. Page 107

General uniform lighting - MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 840 40D

