



MASTER LEDspot MV

MASTER LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 840 40D

Emitindo um feixe de acentuação quente semelhante ao das lâmpadas de halogéneo, o MASTER LEDspot GU10 é ideal para iluminação direccionada (pistas, corredores, entradas de elevadores, vitrinas e armários) na indústria hoteleira. É particularmente adequada a zonas públicas como entradas, corredores, escadas, em que a luz está acesa 24 horas por dia, todos os dias. O MASTER LEDspot GU10 possibilita enormes poupança de energia e minimiza o custo de manutenção sem comprometer o brilho, permitindo aos proprietários de estabelecimentos de hotelaria obter um retorno do investimento no prazo de um ano. Compatível com a maioria dos equipamentos existentes com um casquilho GU10 e concebido como uma alternativa de substituição para lâmpadas de halogéneo de 35 e 50 W.

Avisos e Segurança

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights


Dados do produto

Informações gerais		Fluxo Luminoso	450 lm
Casquilho	GU10 [GU10]	Intensidade luminosa (Nom.)	750 cd
Vida útil nominal	35.000 h	Designação da cor	Branco frio (CW)
Ciclo de comutação	50.000	Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Tecnologia de iluminação	LED	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	104,65 lm/W
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	Consistência da cor	<6
Caraterísticas técnicas da luz		Color rendering index (CRI)	80
Código da cor	840 [CCT of 4000K]	LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Ângulo do feixe (Nom.)	40 °	Fluxo luminoso em cone de 90° (Nominal)	390 lm


MASTER LEDspot MV

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	4,3 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	24 mA
Potência equivalente	50 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (Fração)	0.8
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	80 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	PAR16 [PAR 2 polegadas/50 mm]

Desenho dimensional




Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 840 40D

Aprovação e aplicação	
Produto energeticamente eficiente	Sim
Adequado para a iluminação de acentuação	Sim
Consumo de energia kWh/1000 h	5 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 840 40D
Nome do produto completo	MASTER LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 840 40D
Código do produto completo	871869656318200
Código de encomenda	56318200
N.º material (12NC)	929001216302
Numerador - Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718696563182
Numerador - Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC - Caso	8718696563199

Product	D	C
MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 840 40D	50 mm	56 mm



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 840 40D

MASTER LEDspot MV

Dados fotométricos

