



Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

MASTER LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 827 60D

Grâce à la gamme MASTER LEDspot GU10, il est à présent possible. de réduire la consommation énergétique et les coûts de maintenance. sans transiger sur la qualité de lumière

Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Données du produit

Informations générales	
Culot	GU10 [GU10]
Durée de vie nominale	35'000 h
Nombre de cycles d'allumage	50'000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Angle du faisceau (nom.)	60 degré(s)
Flux lumineux	420 lm
Intensité lumineuse (nom.)	450 cd

Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	97.67 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	365 lm
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	4.3 W

Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

Courant lampe (nom.)	24 mA
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.8
Tension (nom.)	220-240 V

Température

Température maximale du produit (nom.)	80 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	PAR16 [PAR 2 pouces/50 mm]
-------------------	----------------------------

Approbation et application


Produit à faible consommation	Oui
-------------------------------	-----

Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh

Données du produit


Nom du produit de la commande	MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 827 60D
Nom de produit complet	MASTER LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 827 60D
Code EOC	871869656312000
Code de commande	56312000
Code 12NC	929001216402
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696563120
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696563137

Schéma dimensionnel




Product	D	C
MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 827 60D	50 mm	56 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 827 60D



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 827 60D

Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

Données photométriques



General uniform lighting - MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 827 60D

