



Classic LEDspotMV

Classic LEDspotMV ND 3.1-25W GU10 827 36D

Classic LEDspotMV har klassisk design og gir varmt halogenlignende lys og sparer samtidig ca. 90 % av energikostnadene. Det er kompatibelt med de fleste eksisterende armaturer med GU10-holder og er designet som en ettermonterbar erstatning av halogen- eller glødelamper. LED-lyskilder gir betydelige energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnadene.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GU10 [GU10]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 grad(er)
Lysytelse	215 lm
Lysintensitet (nom.)	470 cd
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	69 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	215 lm


Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	3,1 W
lyskildestrom (nom.)	25 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	PAR16 [PAR 2 tommer / 50 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energisparingsprodukt	Ja
Egnet til effektbelysning	Ja

Classic LEDspotMV

Energiforbruk kWh/1000 t	4 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CLA LEDspotMV ND 3.1-25W GU10 827 36D
Fullstendig produktnavn	Classic LEDspotMV ND 3.1-25W GU10 827 36D
Full EOC	871869658769000



Bestillingskode	58769000
Materialenr. (12NC)	929001217502
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696587690
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696587706

Målskisse




Product	D	C
CLA LEDspotMV ND 3.1-25W GU10 827 36D	50 mm	53 mm

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CLA LEDspotMV ND 3.1-25W GU10 827 36D



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDspotMV ND 3.1-25W GU10 827 36D

General uniform lighting - CLA LEDspotMV ND 3.1-25W GU10 827 36D

Classic LEDspotMV

