



Classic LEDspotMV

Classic LEDspotMV ND 3.1-25W GU10 827 36D

Având o construcție clasică tradițională, Classic LEDspotMV oferă lumină caldă, asemănătoare celei produse de lămpile cu halogen, reducând totodată consumul de energie cu aproximativ 90%. Este compatibilă cu majoritatea instalațiilor existente cu soclu GU10 și este proiectată ca alternativă de înlocuire a vechilor instalații de lămpi cu halogen sau cu incandescentă. Lămpile LED asigură reduceri semnificative ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere.

Catalog de date


Informații generale	
Baza elementului de fixare	GU10 [GU10]
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	36 °
Flux luminos	215 lm
Intensitate luminoasă (nom.)	470 cd
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	69 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Flux luminos în con de 90° (nominal)	215 lm
Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	3,1 W
Curent lampă (nom.)	25 mA
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracție)	0.7
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	80 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	PAR16 [PAR 2 inch/50 mm]


Classic LEDspotMV

Aprobare și aplicație	
Produs eficient energetic	Da
Adecvat pentru iluminat de accent	Da
Consum de energie kWh/1000 h	4 kWh
Date despre produs	
Nume comandă produs	CLA LEDspotMV ND 3.1-25W GU10 827 36D
Numele complet al produsului	Classic LEDspotMV ND 3.1-25W GU10 827 36D

Cote




Date fotometrice



Light Distribution Diagram - CLA LEDspotMV ND 3.1-25W GU10 827 36D

Full EOC	871869658769000
Cod de comandă	58769000
Număr material (12NC)	929001217502
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696587690
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696587706


Product	D	C
CLA LEDspotMV ND 3.1-25W GU10 827 36D	50 mm	53 mm



General uniform lighting - CLA LEDspotMV ND 3.1-25W GU10 827 36D

Classic LEDspotMV

Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDspotMV ND 3.1-25W GU10 827

36D

