

PHILIPS

Lighting



Classic LEDspotMV

Classic LEDspotMV ND 3.1-25W GU10 827 36D

Geçmişten gelen klasik bir tasarıma sahip LEDspotMV; sıcak halojen benzeri ışık sağlamanın yanı sıra, enerji maliyetlerinde de %90'a varan tasarruf sağlar. Model, GU10 duylu çoğu mevcut armatürle uyumludur ve geleneksel spotların yerini LED teknolojisiyle modernize etmek üzere tasarlanmıştır. LED lambalar yüksek oranda enerji tasarrufu sağlar ve bakım maliyetlerini minimize eder.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	GU10 [GU10]
Nominal kullanım ömrü	15.000 h
Anahtar Döngüsü	50.000
Aydınlatma Teknolojisi	LED
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	827 [CCT of 2700K]
Işın Açısı (Nom)	36 °
Işık Akısı	215 lm
Işık Yoğunluğu (Nom)	470 cd
Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2700 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	69 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
90° Konide Işık Akısı (Nominal)	215 lm


Çalıştırma ve Elektrik	
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Güç Tüketimi	3,1 W
Lamba Akımı (Nom)	25 mA
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	0.5 s
Güç Faktörü (Kesir)	0.7
Voltaj (Nom)	220-240 V
Sıcaklık	
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	80 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Biçimi	PAR16 [PAR 2 inç/50 mm]
Onay ve Uygulama	
Enerji Tasarruflu Ürün	Evet
Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Evet

Classic LEDspotMV

Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	4 kWh
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	CLA LEDspotMV ND 3.1-25W GU10 827 36D
Tam ürün adı	Classic LEDspotMV ND 3.1-25W GU10 827 36D
Tam ürün kodu	871869658769000



Sipariş kodu	58769000
Malzeme No. (12NC)	929001217502
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696587690
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8718696587706

Boyutlu çizim



Product	D	C
CLA LEDspotMV ND 3.1-25W GU10 827 36D	50 mm	53 mm


Fotometrik bilgi



CECOT Krommetek 65 Pöytälamppu 65 Page 11

Light Distribution Diagram - CLA LEDspotMV ND 3.1-25W GU10 827 36D

General uniform lighting - CLA LEDspotMV ND 3.1-25W GU10 827 36D



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDspotMV ND 3.1-25W GU10 827 36D

