



Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D

Incontournable pour une utilisation résidentielle avec ses 15 000H de durée de vie, les CorePro GU10 restituent une lumière semblable à celle de l'halogène. L'installation/le remplacement des lampes reste simple et rapide et permettra de réaliser d'importantes économies d'énergies.

Données du produit


Informations générales			
Culot	GU10 [GU10]	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Durée de vie nominale	15'000 h	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Nombre de cycles d'allumage	50'000	Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	225 lm
Type de lampe	LED	Valeur de scintillement (PstLM)	1
Référence de mesure de flux	Narrow Cone	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0.4
Marquage CE	Oui	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Conforme à RoHS	Oui	Fonctionnement et électricité	
Données techniques de l'éclairage		Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Code couleur	830 [CCT of 3000K]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)	Consommation électrique	2.7 W
Flux lumineux	225 lm	Courant lampe (nom.)	29 mA
Intensité lumineuse (nom.)	490 cd	Puissance équivalente	25 W
Désignation de la couleur	Blanc (WH)	Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Efficacité lumineuse (nominale)	83.00 lm/W	Facteur de puissance (fraction)	0.5
Cohérence des couleurs	<6	Tension (nom.)	220-240 V

Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Température	
Température maximale du produit (nom.)	50 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	PAR16 [PAR 2 pouces/50 mm]
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	F
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	391853
EyeComfort	Oui



Données du produit	
Nom du produit de la commande	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D
Nom de produit complet	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D
Code EOC	871869672829100
Code de commande	72829100
Code 12NC	929001217602
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696728291
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696728307

Schéma dimensionnel



Product	D	C
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 mm	54 mm

Données photométriques




General Dimensions (mm) | Photometric Data | Page 17

Spectral Power Distribution Colour

Accent Lighting Spots - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D


Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Données photométriques




Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D

