



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 3.5–35W GU10 827 36D

CorePro LED-spotlys egner seg perfekt for spotbelysning og gir et varmt halogenlignende lys. De er compatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10 eller E14 og er utformet som en ettermonterbar erstatning av halogen- eller glødelamper. LED-lyskilder gir store energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GU10
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Narrow Cone
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 grad(er)
Lysytelse	255 lm
Lysintensitet (nom.)	545 cd
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korreisert fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	72,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	255 lm

Flimerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift og elektronikk

Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	3,5 W
lyskildestrøm (nom.)	32 mA
Effekten som tilsvarer	35 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,5
Spennning (nom.)	220–240 V

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	65 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

CorePro LEDspot MV

Mekanikk og innfatning

Lyspæreform	PAR16 [PAR 2 tommer / 50 mm]
-------------	------------------------------

Godkjenning og bruksområde


Energieffektivitetsklasse	F
Egnet til effektbelysning	Ja
Energiforbruk kWh/1000 t	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	391855
EyeComfort	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D
----------------------------	--------------------------------------



Fullstendig produktnavn	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D
Full EOC	871869675253100
Lokal kodebeskrivelse	3766584
Bestillingskode	75253100
Materialenr. (12NC)	929001217862
Lokal bestillingskode	3766584
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696752531
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696752548

Målskisse



Product	D	C
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50 mm	54 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D

General uniform lighting - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D


CorePro LEDspot MV

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D

Levetid



Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D

