

PHILIPS

Lighting



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

CorePro LEDspot'lar spot aydınlatma içi mükemmeldir ve halojen benzeri bir ışık sağlar. Bu ürünler GU10 ya da E14 duylu mevcut armatürle uyumludur ve halojen ya da enkandesan spotların değişimi için tasarlanmıştır. LED lambalar büyük enerji tasarrufu sağlar ve bakım maliyetlerini minimuma indirir.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	GU10 [GU10]
Nominal kullanım ömrü	15.000 h
Anahtar Döngüsü	50.000
Aydınlatma Teknolojisi	LED
Akış ölçüm referansı	Narrow Cone
CE işareti	Evet
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	830 [CCT of 3000K]
Işın Açısı (Nom)	36 °
Işık Akısı	370 lm
Işık Yoğunluğu (Nom)	740 cd
Renk Kodlaması	Beyaz (WH)
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	80,00 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
90° Konide Işık Akısı (Nominal)	370 lm
Titreşme değeri (PstLM)	1


Stroboskopik etki değeri (SVM)	0,4
EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik	RG1
Çalıştırma ve Elektrik	
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Güç Tüketimi	4,6 W
Lamba Akımı (Nom)	39 mA
Güç Eşleniği	50 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	0,5 s
Güç Faktörü (Kesir)	0,5
Voltaj (Nom)	220-240 V
Sıcaklık	
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	72 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Biçimi	PAR16 [PAR 2 inç/50 mm]

CorePro LEDspot MV

Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	F
Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Evet
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	5 kWh
EPREL Kayıt Numarası	391858
Göz Konforu	Evet
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D
Tam ürün adı	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D



Tam ürün kodu	871869672837600
Sipariş kodu	72837600
Malzeme No. (12NC)	929001218102
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696728376
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8718696728383

Boyutlu çizim



Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm

Fotometrik bilgi




Accent Lighting - Spots

Spectral Power Distribution Colour

Accent Lighting Spots - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D


CorePro LEDspot MV

Fotometrik bilgi




Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

