



# Classic LEDspot GU10 Hochvolt- Reflektorlampen

## CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM

Die Classic LEDspotMV zeichnet sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlt ein warmes, halogenartiges Licht ab und ermöglicht dabei eine Energieeinsparung von ca. 90 %. Sie lässt sich in die meisten vorhandenen Leuchten mit GU10-Fassung und als Nachrüstlösung für Halogen- oder Glühlampen einsetzen. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

### Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Sockel	GU10 [GU10]		80
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Schaltzyklus	50.000	Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	250 lm
Beleuchtungstechnologie	LED	<b>Betrieb und Elektrik</b>	
EU RoHS-konform	Ja	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
<b>Lichttechnische Daten</b>		Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Energieverbrauch	4 W
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 Grad	Lampenstrom (Nom)	25 mA
Lichtstrom	250 lm	Äquivalente Leistung	35 W
Lichtstärke (Nom)	500 cd	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	1 s
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,70
Nennlichtausbeute (nom.)	62,00 lm/W	Spannung (Nom)	220-240 V
Farbkonsistenz	<6		

# Classic LEDspot GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	65 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	PAR16 [PAR 2 Zoll/50 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh
Produktinformationen	
Bestell-Produktname	CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM



Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM
Gesamt-Produktcode	871869656558200
Bestellcode	56558200
Material-Nr. (12NC)	929001218602
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696565582
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696565599

## Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM	50 mm	53 mm

## Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM

General uniform lighting - CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM

# Classic LEDspot GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

## Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D  
DIM

