



# Classic LEDspotMV

## CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM

Avec sa conception en verre et son design brillant, le spot LED Classic LEDspotMV produit une lumière chaude comparable à celle des lampes halogènes tout en économisant près de 90 % en coûts énergétiques. Il est compatible avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports GU10 et conçu pour remplacer les spots halogènes ou incandescents. Les lampes LED permettent de réaliser des économies d'énergie considérables et de réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	GU10 [GU10]
Durée de vie nominale	15.000 h
Nombre de cycles d'allumage	50.000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)
Flux lumineux	250 lm
Intensité lumineuse (nom.)	500 cd
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	62,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	250 lm

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	4 W
Courant lampe (nom.)	25 mA
Puissance équivalente	35 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	1 s
Facteur de puissance (fraction)	0.70
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	65 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	PAR16 [PAR 2 pouces/50 mm]

# Classic LEDspotMV

## Approbation et application


Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh

## Données du produit

Nom du produit de la commande	CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM
Nom de produit complet	CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM
Code EOC	871869656558200



Code de commande	56558200
Code 12NC	929001218602
Code de commande local	DSGU35W82736DIM
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696565582
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696565599

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM	50 mm	53 mm

## Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM

General uniform lighting - CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM

## Classic LEDspotMV

### Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D  
DIM

