



Classic LEDspotMV

CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM

De Classic LEDspotMV heeft een zeer klassiek ontwerp en geeft warm op halogeen lijkend licht met een besparing van ongeveer 90% op de energiekosten. Deze LEDspots zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10-lampvoet en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. LED-lampen bieden enorme energiebesparing en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [GU10]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Bundelhoek (nom.)	36 graden
Lichtstroom	250 lm
Lichtsterkte (nom.)	500 cd
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	62,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	250 lm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz


Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	4 W
Lampstroom (nom.)	25 mA
Overeenkomstig vermogen	35 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	1 s
Arbeidsfactor	0.70
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	65 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	PAR 16 [PAR 50 mm]
Keurmerken en classificaties	
Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh

Classic LEDspotMV

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM
Volledige productnaam	CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM
Full EOC	871869656558200
Bestelcode	56558200
Materiaalnr. (12NC)	929001218602
Lokale code	DSGU35W82736DIM



Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696565582
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696565599

Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM	50 mm	53 mm

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM

General uniform lighting - CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM

Classic LEDspotMV

