



Classic LEDspot GU10 Hochvolt- Reflektorlampen

CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM

Die Classic LEDspotMV zeichnet sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlt ein warmes, halogenartiges Licht ab und ermöglicht dabei eine Energieeinsparung von ca. 90 %. Sie lässt sich in die meisten vorhandenen Leuchten mit GU10-Fassung und als Nachrüstlösung für Halogen- oder Glühlampen einsetzen. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Sockel	GU10 [GU10]	Nennlichtausbeute (Nom)	70,00 lm/W
RoHS-Zeichen	RoHS mark	Farbkonsistenz	<6
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Schaltzyklus	50000X	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %
Technischer Typ	5-50W	Lichtstrom im 90° Winkel	350 lm
Lichttechnische Daten		Elektrische Kenndaten	
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 °	Power (Rated) (Nom)	5 W
Lichtstrom (Nom)	350 lm	Lampenstrom (Nom)	30 mA
Nennlichtstrom (Nom)	350 lm	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtstärke (Nom)	650 cd	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	1 s
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Leistungsfaktor (Nom)	0.70
Nenn-Abstrahlungswinkel	36 °	Spannung (Nom)	220-240 V
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K		

Classic LEDspot GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max) 65 °C

Dimmen

Dimmbar Ja

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL) A+

Geeignet für Akzentbeleuchtung ja


Energieverbrauch kWh/1.000 Std. 5 kWh

Produktinformationen

Gesamt-Produktcode 871869656560500

Bestell-Produktname	CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM
EAN/UPC - Produkt	8718696565605
Bestellcode	56560500
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	929001218802
Nettogewicht (Einzelteil)	0,036 kg


Abmessungsskizzen




GU10 230V 5W-50W 385lm 60D 3000K GU10 ND

Product	D	C
CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	53 mm

Photometrische Daten




LEDspotMV GU10 MR16 827



LEDspotMV 5.5W-50W GU10 827 36D

Classic LEDspot GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

Photometrische Daten



General Parameters 43 Photo Lighting 8 11 Page 17

LEDspotMV 5.5W-50W GU10 827 36D

