



Classic LEDspotMV

CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM

De Classic LEDspotMV heeft een zeer klassiek ontwerp en geeft warm op halogeen lijkend licht met een besparing van ongeveer 90% op de energiekosten. Deze LEDspots zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10-lampvoet en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. LED-lampen bieden enorme energiebesparing en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [GU10]
RoHS-merkteken	RoHS mark
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	5-50W
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	827 [CCT van 2700 K]
Bundelhoek (nom.)	36 °
Lichtstroom (nom.)	350 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	350 lm
Lichtsterkte (nom.)	650 cd
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Opgegeven bundelbreedte	36 °
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	70,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90°	350 lm


Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
Lampstroom (nom.)	30 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	1 s
Power Factor (nom.)	0.70
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	65 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Geschikt voor accentverlichting	Yes
Energieverbruik kWh/1000 uur	5 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871869656560500

Classic LEDspotMV

Productnaam voor bestelling	CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM
EAN/UPC - Product	8718696565605
Bestelcode	56560500
Local Code	DSGU50W82736DIM
Numerator - Aantal per pak	1

Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929001218802
Netto gewicht (per stuk)	0,036 kg


Maatschets




GU10 230V 5W-50W 385lm 60D 3000K GU10 ND

Product	D	C
CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	53 mm


Fotometrische gegevens



LEDspotMV GU10 MR16 827



LEDspotMV 5.5W-50W GU10 827 36D



LEDspotMV 5.5W-50W GU10 827 36D

LEDspotMV 5.5W-50W GU10 827 36D

