



# MASTER LEDtube InstantFit HF

## MASTER LEDtube HF 600mm 10.5W830 T8

Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integra una sorgente luminosa LED in un fattore di forma fluorescente tradizionale. Il design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, indistinguibile da quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 è la soluzione ideale per chi ha esigenze di illuminazione molto specifiche e desidera ottimizzare il valore nel tempo.;Un grande risparmio energetico o una durata di vita più lunga si traducono in un periodo di ammortamento migliore e in un migliore costo totale di proprietà.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Applicazione principale	Industrial
Durata di vita nominale (Nom)	50000 h
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X
B50L70	50000 h

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [ CCT di 3.000 K]
Angolo del fascio (Nom)	160 °
Flusso luminoso (Nom)	1000 lm
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	1000 lm
Angolo del fascio specificato	160 °
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	83
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	20000-80000 Hz
Power (Rated) (Nom)	10.5 W
Corrente lampada (Max)	400 mA
Corrente lampada (Min)	200 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s
Fattore di potenza (Nom)	0.9
Tensione (Nom)	30-80 V

Temperatura	
Temp. di stoccaggio (Max)	65 °C
Temp. di stoccaggio (Min)	-40 °C
Temp. massima involucro (Nom)	40 °C

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No

# MASTER LEDtube InstantFit HF


Meccanica e corpo	
Lunghezza prodotto	600 mm
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica (ELL)	A+
Prodotto per il risparmio energetico	Yes
Adatto all'illuminazione d'accento	No
Consumo energetico kWh/1000 h	14 kWh
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871869655965900

Nome prodotto ordine	MASTER LEDtube HF 600mm 10.5W830 T8
EAN/UPC - Prodotto	8718696559659
Codice d'ordine	55965900
Codice Locale	MLTVAL18830HF
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
N. materiale (12NC)	929001219502
Peso netto (Pezzo)	0,160 kg

## Warnings and safety

- NOTE: L'efficienza energetica totale e la distribuzione della luce di qualsiasi installazione in cui vengono impiegate queste lampade sono determinate dal design dell'installazione stessa.


## Disegno tecnico




TLED 230V 10.5W-36W 1000lm160D3000K T8ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 600mm 10.5W830 T8	25,6 mm	27,8 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

## Fotometrie



TLED 230V 10.5W-36W 1000lm /830 160D T8ND



TLED 230V 10.5W-36W 1000lm /830 160D T8ND

# MASTER LEDtube InstantFit HF

## Fotometrie

