



MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 600mm 10.5W830 T8

Philips MASTER LEDtube integrerer LED i en tradisjonelt uttrykk. Det unike designet skaper et perfekt visuelt inntrykk som man ikke kan skille fra tradisjonelle lysrør. Dette produktet er den ideelle løsningen for oppgradering av bruksområder med allmennbelysning.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hovedbruksområder	Industrial
Nominell levetid (nom.)	50000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
B50L70	50000 h
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	160 °
Lysstrøm (nom.)	1000 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	1000 lm
Lyskjeglevinkel (nominell)	160 °
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	83
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	20000-80000 Hz

Power (Rated) (Nom)	10.5 W
lyskildestrøm (maks.)	400 mA
lyskildestrøm (min.)	200 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.9
Spenning (nom.)	30-80 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	40 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanisk og innfatning	
Produktlengde	600 mm

MASTER LEDtube InstantFit HF


Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Energisparingsprodukt	Yes
Egnet til effektbelysning	No
Energiforbruk kWh/1000 t	14 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869655965900
Produktnavn for bestilling	MASTER LEDtube HF 600mm 10.5W830 T8

EAN/UPC – produkt	8718696559659
Bestillingskode	55965900
El-nummer	3861513
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	929001219502
Nettovekt (stykk)	0,160 kg

Warnings and safety

- **MERK:** Den samlede energieffektiviteten og lysfordelingen i installasjoner avhenger av type installasjon.


Målskisse




TLED 230V 10.5W-36W 1000lm160D3000K T8ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 600mm 10.5W830 T8	25,6 mm	27,8 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

Fotometriske data



TLED 230V 10.5W-36W 1000lm /830 160D T8ND



TLED 230V 10.5W-36W 1000lm /830 160D T8ND

MASTER LEDtube InstantFit HF

Fotometriske data

