



MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 600mm 10.5W840 T8

Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integra una sorgente luminosa LED in un fattore di forma fluorescente tradizionale. Il design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, indistinguibile da quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 è la soluzione ideale per chi ha esigenze di illuminazione molto specifiche e desidera ottimizzare il valore nel tempo. Un grande risparmio energetico o una durata di vita più lunga si traducono in un periodo di ammortamento migliore e in un migliore costo totale di proprietà.

Warnings and safety

- NOTE: L'efficienza energetica totale e la distribuzione della luce di qualsiasi installazione in cui vengono impiegate queste lampade sono determinate dal design dell'installazione stessa.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durata nominale	50.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	Si
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Angolo del fascio (Nom)	160 °
Flusso luminoso	1.050 lm
Temperatura del colore correlata	4000 K
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	83


LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	20000-80000 Hz
Frequenza di ingresso	20000-80000 Hz
Consumo energetico	10,5 W
Corrente lampada (Max)	400 mA
Corrente lampada (Min)	200 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,9
Tensione (Nom)	30-80 V

MASTER LEDtube InstantFit HF

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	40 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Lunghezza prodotto	23-5/8 in
Approvazione e applicazione	
Prodotto per il risparmio energetico	Si
Adatto all'illuminazione d'accento	No
Consumo energetico kWh/1000 h	13 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MAS LEDtube HF 600mm 10.5W840 T8


Nome completo prodotto	MASTER LEDtube HF 600mm 10.5W840 T8
Full EOC	871869655967300
Codice d'ordine	55967300
Codice materiale (12NC)	929001219602
Codice locale	MLTVAL18840HF
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696559673
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696559680

Disegno tecnico




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 600mm 10.5W840 T8	25,6 mm	27,8 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

Fotometrie




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 600mm 10.5W840 T8



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 600mm 10.5W840 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

Fotometrie



General Uniform Lighting
Page 17

General uniform lighting - MAS LEDtube HF 600mm 10.5W840 T8

