



MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 600mm 10.5W840 T8

Philips MASTER LEDtube integrerer LED i en tradisjonelt uttrykk. Det unike designet skaper et perfekt visuelt inntrykk som man ikke kan skille fra tradisjonelle lysrør. Dette produktet er den ideelle løsningen for oppgradering av bruksområder med allmennbelysning.

Warnings and safety

• MERK: Den samlede energieffektiviteten og lysfordelingen i installasjoner avhenger av type installasjon.

Produktdata


Generell informasjon		Drift og elektronikk	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Line Frequency	20000–80000 Hz
Nominell levetid	50 000 time(r)	Inngangsfrekvens	20000–80000 Hz
Brytersyklus	50 000	Effektforbruk	10,5 W
Lighting Technology	LED	lyskildestrøm (maks.)	400 mA
I samsvar med EU RoHS	Ja	lyskildestrøm (min.)	200 mA
Teknisk belysning		Starttid (nom.)	0,5 s
Fargekode	840 [CCT of 4000K]	Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Spredningsvinkel (nom.)	160 grad(er)	Effektfaktor (brøk)	0.9
Lysytelse	1 050 lm	Spennning (nom.)	30–80 V
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K	Temperatur	
Fargesamsvar	<6	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	40 °C
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	83	Kontroller og dimming	
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %	Kan dimmes	Nei

MASTER LEDtube InstantFit HF

Mekanikk og innfatning	
Produktlengde	23-5/8 in
Godkjenning og bruksområde	
Energisparingsprodukt	Ja
Egnet til effektbelysning	Nei
Energiforbruk kWh/1000 t	13 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MAS LEDtube HF 600mm 10.5W840 T8
Fullstendig produktnavn	MASTER LEDtube HF 600mm 10.5W840 T8



Full EOC	871869655967300
Bestillingskode	55967300
Materialenr. (12NC)	929001219602
Lokal bestillingskode	3861514
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696559673
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696559680

Målskisse



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 600mm 10.5W840 T8	25,6 mm	27,8 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram – MAS LEDtube HF 600mm 10.5W840 T8

Spectral Power Distribution Colour – MAS LEDtube HF 600mm 10.5W840 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

Fotometriske data



General uniform lighting - MAS LEDtube HF 600mm 10.5W840 T8

