

MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 600mm 10.5W865 T8

Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integruje LED světelný zdroj do tradičního zářivkového tvaru. Jeho jedinečný design vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 je ideálním řešením pro zákazníky, kteří mají vyšší požadavky na světlo a chtějí maximalizovat hodnotu po celou dobu životnosti. Vysoká úspora energie a delší životnost přináší atraktivní návratnost a nízké celkové náklady na vlastnictví.

Varování a bezpečnost

- POZNÁMKY: Celkovou energetickou účinnost a rozptyl světla jakékoli instalace využívající tyto světelné zdroje určuje design instalace.

Údaje o produktu


Obecné informace	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominální životnost	50 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Světelně technické	
Kód barvy	865 [CCT of 6500K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	160 stupňů
Světelný tok	1 050 lm
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	6500 K
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	83

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	20000-80000 Hz
Vstupní frekvence	20000-80000 Hz
Spotřeba energie	10,5 W
Proud zdroje (max.)	400 mA
Proud zdroje (min.)	200 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinník (zlomek)	0,9
Napětí (jmen.)	30-80 V


MASTER LEDtube InstantFit HF

Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	40 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Délka výrobku	600 mm
Certifikace a použití	
Výrobek šetřící energii	Ano
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ne
Spotřeba energie kWh/1000 h	13 kWh

Rozměrové výkresy



Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 600mm 10.5W865 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 600mm 10.5W865 T8	25,6 mm	27,8 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 600mm 10.5W865 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

Fotometrické údaje



General Uniform Lighting 1 x T8 600mm 10.5W865 T8 Page 10

General uniform lighting - MAS LEDtube HF 600mm 10.5W865 T8

