



MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 600mm 10.5W865 T8

La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement dans les applications d'éclairage général.

Mises en garde et sécurité

- Remarques : L'efficacité énergétique globale et la distribution de lumière de toute installation utilisant ces lampes dépendent de la conception de l'installation.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie nominale	50 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	865 [CCT of 6500K]
Angle du faisceau (nom.)	160 degré(s)
Flux lumineux	1 050 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	83
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	20000-80000 Hz
Fréquence d'entrée	20000-80000 Hz
Consommation électrique	10,5 W
Courant lampe (max.)	400 mA
Courant lampe (min.)	200 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Tension (nom.)	30-80 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	40 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Longueur du produit	600 mm
---------------------	--------

Approbation et application

Produit à faible consommation	Oui
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	13 kWh

Données du produit

Nom du produit de la commande	MAS LEDtube HF 600mm 10.5W865 T8
-------------------------------	----------------------------------

Nom de produit complet	MASTER LEDtube HF 600mm 10.5W865 T8
------------------------	-------------------------------------

Code EOC	871869655969700
----------	-----------------

Code de commande	55969700
------------------	----------

Code 12NC	929001219702
-----------	--------------


Quantité par pack	1
-------------------	---

Code EAN – Produit/Boîte	8718696559697
--------------------------	---------------

Conditionnement par carton	10
----------------------------	----


Codes EAN/UPC – Boîte	8718696559703
-----------------------	---------------

Schéma dimensionnel




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 600mm 10.5W865 T8	25,6 mm	27,8 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 600mm 10.5W865 T8



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 600mm 10.5W865 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

Données photométriques



General Uniform Lighting
Page 17

General uniform lighting - MAS LEDtube HF 600mm 10.5W865 T8

