



MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 600mm 10.5W865 T8

Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integrează o sursă de lumină cu LED într-un factor de formă tradițional fluorescent. Construcția sa unică creează un aspect vizual perfect uniform, care nu se deosebește de variantele tradiționale fluorescente. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 este soluția ideală pentru clienții cu cerințe mai mari în privința luminii care doresc să crească valoarea pe durata de viață. Reducerea consumului de energie și durata de viață mai mare determină perioade de amortizare atrăgătoare și beneficii în ceea ce privește costul total de deținere.

Warnings and safety

- NOTE: Eficiența energetică generală și distribuția luminii ale oricărei instalații care utilizează aceste lămpi sunt determinate de proiectarea instalației.


Catalog de date

Informații generale		Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	70 %	
Durată de viață nominală	50.000 ore		
Ciclu de comutare	50.000		
Lighting Technology	LED		
În conformitate cu RoHS	Da		
Date tehnice lumină		Funcționare și sistem electric	
Cod culoare	865 [CCT of 6500K]	Frecvență linie	20000-80000 Hz
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	160 °	Frecvență de intrare	20000-80000 Hz
Flux luminos	1.050 lm	Consum de curent	10,5 W
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K	Curent lampă (max.)	400 mA
Consistență culori	<6	Curent lampă (min.)	200 mA
Indice de redare a culorilor (IRC)	83	Timp de pornire (nom.)	0,5 s
		Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
		Factor de putere (fracție)	0,9


MASTER LEDtube InstantFit HF

Tensiune (nom.)	30-80 V
Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	40 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Aprobare și aplicație	
Produs eficient energetic	Da
Adecvat pentru iluminat de accent	Nu
Consum de energie kWh/1000 h	13 kWh
Date despre produs	
Nume comandă produs	MAS LEDtube HF 600mm 10.5W865 T8

Cote




Date fotometrice



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 600mm 10.5W865 T8

Numele complet al produsului	MASTER LEDtube HF 600mm 10.5W865 T8
Full EOC	871869655969700
Cod de comandă	55969700
Număr material (12NC)	929001219702
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696559697
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696559703


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 600mm 10.5W865 T8	25,6 mm	27,8 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 600mm 10.5W865 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

Date fotometrice



General uniform lighting - MAS LEDtube HF 600mm 10.5W865 T8

