



CorePro LEDspot MV - GU10

CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 827 36D

CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Deze GU10 LEDspots zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10-LED lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [GU10]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Bundelhoek (nom.)	36 graden
Lichtstroom	190 lm
Lichtsterkte (nom.)	400 cd
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	85,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	170 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	2 W
Lampstroom (nom.)	20 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,45
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	85 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	PAR 16 [PAR 50 mm]

CorePro LEDspot MV - GU10

Keurmerken en classificaties	
Energiebesparend product	Ja
Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	2 kWh
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 827 36D
Volledige productnaam	CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 827 36D
Full EOC	871869656322900


Maatschets




Bestelcode	56322900
Materiaalnr. (12NC)	929001219802
Lokale code	CSGU25W82736D
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696563229
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696563236

Product	D	C
CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 827 36D	50 mm	54 mm


Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 827 36D



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 827 36D



General uniform lighting - CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 827 36D

CorePro LEDspot MV - GU10

