



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 827 36D

CorePro LED-spotlys egner seg perfekt for spotbelysning og gir et varmt halogenlignende lys. De er compatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10 eller E14 og er utformet som en ettermonterbar erstatning av halogen- eller glødelamper. LED-lyskilder gir store energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnader.

Produktdata


Generell informasjon		Drift og elektronikk	
Sokkelbase	GU10 [GU10]	Line Frequency	50 to 60 Hz
Nominell levetid	15 000 time(r)	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Brytersyklus	50 000	Effektforbruk	2 W
Lighting Technology	LED	lyskildestrøm (nom.)	20 mA
I samsvar med EU RoHS	Ja	Starttid (nom.)	0.5 s
Teknisk belysning		Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Fargekode	827 [CCT of 2700K]	Effektfaktor (brøk)	0.45
Spredningsvinkel (nom.)	36 grad(er)	Spenning (nom.)	220-240 V
Lysytelse	190 lm	Temperatur	
Lysintensitet (nom.)	400 cd	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	85 °C
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)	Kontroller og dimming	
Korreleret fargetemperatur (nom)	2700 K	Kan dimmes	Nei
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	85,00 lm/W	Mekanikk og innfatning	
Fargesamsvar	<6	Lyspæreform	PAR16 [PAR 2 tommer / 50 mm]
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80	Godkjenning og bruksområde	
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %	Energisparingsprodukt	Ja
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	170 lm	Egnet til effektbelysning	Ja

CorePro LEDspot MV

Energiforbruk kWh/1000 t	2 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 827 36D
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 827 36D
Full EOC	871869656322900


Bestillingskode	56322900
Materialenr. (12NC)	929001219802
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696563229
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696563236

Målskisse




Product	D	C
CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 827 36D	50 mm	54 mm


Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 827 36D



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 827 36D



General uniform lighting - CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 827 36D

CorePro LEDspot MV

