



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 827 36D

Reflektory LEDspot CorePro doskonale nadają się do oświetlenia punktowego i zapewniają ciepłe światło przypominające światło halogenowe. Te reflektory LED GU10 są kompatybilne z większością istniejących opraw z trzonkiem GU10 LED i zostały zaprojektowane jako zamiennik halogenów lub żarówek. Reflektory LEDspot CorePro zapewniają znaczną oszczędność energii i minimalizują koszty konserwacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	GU10 [GU10]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przełączania	50 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °
Strumień Świetlny	190 lm
Światłość (Nom)	400 cd
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	85,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	170 lm
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz


Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	2 W
Lamp Current (Nom)	20 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.45
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	85 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	PAR16 [PAR 2 cale/50 mm]
Certyfikaty i zastosowania	
Energoszczędny produkt	Tak
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Tak

CorePro LEDspot MV

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	2 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 827 36D
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 827 36D
Full EOC	871869656322900


Kod zamówienia	56322900
Materiał Nr (12NC)	929001219802
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696563229
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696563236

Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 827 36D	50 mm	54 mm


Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 827 36D



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 827 36D



General uniform lighting - CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 827 36D

CorePro LEDspot MV

