



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 827 36D

CorePro LEDspot'lar spot aydınlatma içi mükemmeldir ve halojen benzeri bir ışık sağlar. Bu ürünler GU10 ya da E14 duylu mevcut armatürle uyumludur ve halojen ya da enkandesan spotların değişimi için tasarlanmıştır. LED lambalar büyük enerji tasarrufu sağlar ve bakım maliyetlerini minimuma indirir.

Ürün veri


Genel Bilgiler		Giriş Frekansı	
Kapak Tabanı	GU10 [GU10]	Güç Tüketimi	2 W
Nominal kullanım ömrü	15.000 h	Lamba Akımı (Nom)	20 mA
Anahtar Döngüsü	50.000	Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
Aydınlatma Teknolojisi	LED	%60 ışığa kadar ısınma süresi	0,5 s
EU RoHS ile uyumludur	Evet	Güç Faktörü (Kesir)	0,45
Işık Teknik Ayrıntıları		Voltaj (Nom)	220-240 V
Renk Kodu	827 [CCT of 2700K]	Sıcaklık	
Işın Açısı (Nom)	36 °	Muhafaza Maksimumu (Nom.)	85 °C
Işık Akısı	190 lm	Kontroller ve Dim Etme	
Işık Yoğunluğu (Nom)	400 cd	Dim Edilebilir	Hayır
Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)	Mekanik ve Muhafaza	
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2700 K	Lamba Biçimi	PAR16 [PAR 2 inç/50 mm]
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	85,00 lm/W	Onay ve Uygulama	
Renk Tutarlılığı	<6	Enerji Tasarruflu Ürün	Evet
Renk oluşturma dizini (CRI)	80	Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Evet
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	2 kWh
90° Konide Işık Akısı (Nominal)	170 lm		
Çalıştırma ve Elektrik			
Hat Frekansı	50 to 60 Hz		

CorePro LEDspot MV

Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 827 36D
Tam ürün adı	CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 827 36D
Tam ürün kodu	871869656322900
Sipariş kodu	56322900


Malzeme No. (12NC)	929001219802
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696563229
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8718696563236

Boyutlu çizim




Product	D	C
CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 827 36D	50 mm	54 mm


Fotometrik bilgi



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 827 36D



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 827 36D



General uniform lighting - CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 827 36D

CorePro LEDspot MV

