



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 830 36D

CorePro LED-spots passer perfekt til spotbelysning og giver varmt lys tilsvarende halogen. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10- eller E27-sokler og er designet som en erstatning for halogen- eller glødepærespots. CorePro LED-spots giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger		Indgangsfrekvens	
Fod	GU10 [GU10]	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Normeret levetid	15.000 t	Strømforbrug	2 W
Skiftedyklus	50.000	Lyskildens strømstyrke (nom.)	20 mA
Lighting Technology	LED	Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Lysteknisk		Effektfaktor (brøk)	0,45
Farvekode	830 [CCT of 3000K]	Spænding (nom.)	220-240 V
Spredningsvinkel (nom.)	36 °	Temperatur	
Lysstrøm	190 lm	T-kappe, maks. (nom.)	85 °C
Lysstyrke (nom.)	400 cd	Lystyringssystemer og dæmpning	
Farvebetegnelse	Hvid (WH)	Dæmpbar	Nej
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K	Mekanik og armaturhus	
Lyseffekt (nominel) (nom.)	87,50 lm/W	Lyskildeform	PAR16 [PAR 2 tommer/50mm]
Farveensartethed	<6	Godkendelse og anvendelsesområde	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80	Energibesparende produkt	Ja
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	Velegnet til effektbelysning	Ja
Lysstrøm i kegler på 90° (nominel)	175 lm	Energiforbrug kWh/1000 t.	2 kWh
Drift og el			
Linjefrekvens	50 to 60 Hz		


CorePro LEDspot MV

Produktdata

Ordreproduktnavn	CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 830 36D
Det fulde produktnavn	CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 830 36D
Full EOC	871869656324300
Ordrekode	56324300
Materialenr. (12NC)	929001219902



Lokal ordrekode	2057806271
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696563243
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696563250

Målskitse




Product	D	C
CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 830 36D	50 mm	54 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour

Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 830 36D



General uniform lighting - CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 830 36D

CorePro LEDspot MV

