



# CorePro LEDspot GU10 Hochvolt- Reflektorlampen

## CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 840 36D

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die CorePro LEDspot Reihe zurück. CorePro LEDspots eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit konventionellen Lampen vergleichbares Licht ab. Sie lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten als Nachrüstlösung einsetzen. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

### Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichtstärke (Nom)	
Sockel	GU10 [GU10]	Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Schaltzyklus	50.000	Nennlichtausbeute (nom.)	92,50 lm/W
Beleuchtungstechnologie	LED	Farbkonsistenz	<6
EU RoHS-konform	Ja	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Lichttechnische Daten		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	185 lm
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 Grad		
Lichtstrom	205 lm		

# CorePro LEDspot GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

## Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	2 W
Lampenstrom (Nom)	20 mA
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.45
Spannung (Nom)	220-240 V

## Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	85 °C
-------------------------	-------

## Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

## Mechanik und Gehäuse

Kolbenform	PAR16 [PAR 2 Zoll/50 mm]
------------	--------------------------

## Genehmigung und Anwendung

Energiesparendes Produkt	Ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	2 kWh


## Produktdaten

Bestell-Produktname	CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 840 36D
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 840 36D
Gesamt-Produktcode	871869656326700
Bestellcode	56326700
Material-Nr. (12NC)	929001220002
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696563267
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696563274

## Abmessungsskizzen

Product	D	C
CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

## Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 840 36D

General uniform lighting - CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 840 36D

# CorePro LEDspot GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

## Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV 2-25W GU10 840  
36D

