



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 827 36D

CorePro LED-spotlys egner seg perfekt for spotbelysning og gir et varmt halogenlignende lys. De er compatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10 eller E14 og er utformet som en ettermonterbar erstatning av halogen- eller glødelamper. LED-lyskilder gir store energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	GU10 [GU10]
Nominell levetid (nom.)	15000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Teknisk type	3.5-35W
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT av 2700 K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm (nom.)	275 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	275 lm
Lysintensitet (nom.)	650 cd
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Lyskjeglevinkel (nominell)	36 °
Korreleret fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	71,43 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	250 lm

Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3.5 W
lyskildestrom (nom.)	30 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.5
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	85 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Energisparingsprodukt	Yes
Egnet til effektbelysning	Yes
Energiforbruk kWh/1000 t	4 kWh


CorePro LEDspot MV

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869648594100
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10
	827 36D
EAN/UPC – produkt	8718696485941
Bestillingskode	48594100
El-nummer	3711223

Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	929001220102
Nettovekt (stykk)	0,038 kg


Målskisse





GU10 230V 3.5W-35W 36D 2700K ND

Product	D	C
CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 827 36D	50 mm	54 mm

Fotometriske data



LEDspotMV GU10 MR16 827



Model: LEDspot MV 3.5-35W 36D 827 36D 2700K ND

LED Lamps, CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 PAR16 250lm 827 36D

CorePro LEDspot MV

