



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 830 36D

Řada CorePro LEDspot představuje dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzářuje teplé světlo podobné halogenovému. Tyto zdroje LED bodového světla s patičí GU10 jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 LED a jsou navrženy jako náhrada za halogenové nebo klasické bodové světelné zdroje. Světelné zdroje CorePro LEDspot velmi výrazně šetří energii a minimalizují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

Obecné informace		Provozní a elektrické	
Patice krytky	GU10 [GU10]	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Nominální životnost	15 000 h	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Cyklus zapnutí	50 000	Spotřeba energie	3,5 W
Lighting Technology	LED	Proud zdroje (jmen.)	30 mA
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Ekvivalentní příkon	35 W
Světelné technické		Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]	Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 stupňů	Účinnost (zlomek)	0,5
Světelný tok	275 lm	Napětí (jmen.)	220-240 V
Svítivost (jmen.)	650 cd	Teplota okolí	
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Maximální teplota (jmen.)	85 °C
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K	Řízení a stmívání	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	74,29 lm/W	Stmívatelné	Ne
Konzistence barev	<6	Mechanické a materiály	
Index podání barev (CRI)	80	Tvar žárovky	PAR16 [PAR 50 mm / 2 palce]
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	260 lm		

CorePro LEDspot MV

Certifikace a použití


Výrobek šetřící energii	Ano
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ano
Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh

Označení a balení

Objednací název produktu	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 830 36D
Celý název výrobku	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 830 36D


Full EOC	871869648596500
Objednací kód	48596500
Číslo materiálu (12NC)	929001220202
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696485965
Číslování SAP – balení v krabičce	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696563311

Rozměrové výkresy




Product	D	C
CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 830 36D

CorePro LEDspot MV

Fotometrické údaje



General uniform lighting - CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 830 36D

