



# CorePro LEDspot 230V

## CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 830 36D

Las lámparas CorePro LEDspots resultan perfectas para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida de tipo halógeno. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con casquillo GU10 y están diseñadas para la sustitución de puntos de luz halógenos. Las lámparas LED suponen un importante ahorro de energía y minimizan los costes de mantenimiento.

### Datos del producto


| Información general                       |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Base del casquillo                        | GU10 [GU10]        |
| Vida útil nominal                         | 15.000 hora(s)     |
| Ciclo de encendido/apagado                | 50.000             |
| Lighting Technology                       | LED                |
| Conforme con EU RoHS                      | Sí                 |
| Datos técnicos de la luz                  |                    |
| Código de color                           | 830 [CCT of 3000K] |
| Ángulo de haz (nom.)                      | 36 °               |
| Flujo luminoso                            | 275 lm             |
| Intensidad luminosa (nom.)                | 650 cd             |
| Designación de color                      | Blanco (WH)        |
| Temperatura de color correlacionada (Nom) | 3000 K             |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.)        | 74,29 lm/W         |
| Consistencia del color                    | <6                 |
| Índice de reproducción cromática (IRC)    | 80                 |
| LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)   | 70 %               |
| Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)   | 260 lm             |

| Operativos y eléctricos                           |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Line Frequency                                    | 50 to 60 Hz |
| Frecuencia de entrada                             | 50 a 60 Hz  |
| Consumo de energía                                | 3,5 W       |
| Corriente de lámpara (nom.)                       | 30 mA       |
| Equivalente de potencia                           | 35 W        |
| Hora de inicio (nom.)                             | 0,5 s       |
| Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz | 0,5 s       |
| Factor de potencia (fracción)                     | 0,5         |
| Voltaje (nom.)                                    | 220-240 V   |
| Temperatura                                       |             |
| Temperatura máxima (nom.)                         | 85 °C       |
| Controles y regulación                            |             |
| Regulable                                         | No          |

# CorePro LEDspot 230V

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Mecánicos y de carcasa             |                                           |
| Forma de la bombilla               | PAR16 [PAR 2 pulgadas/50 mm]              |
| Aprobación y aplicación            |                                           |
| Producto de ahorro de energía      | Si                                        |
| Apto para la iluminación de acento | Si                                        |
| Consumo energético kWh/1000 h      | 4 kWh                                     |
| Datos de producto                  |                                           |
| Nombre de producto del pedido      | CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10<br>830 36D |


## Plano de dimensiones




|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nombre completo del producto               | CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10<br>830 36D |
| Full EOC                                   | 871869648596500                           |
| Código de pedido                           | 48596500                                  |
| Código 12NC                                | 929001220202                              |
| Cantidad por paquete                       | 1                                         |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8718696485965                             |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 10                                        |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8718696563311                             |

| Product                                | D     | C     |
|----------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 830 36D | 50 mm | 54 mm |

## Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 830 36D

# CorePro LEDspot 230V

## Datos fotométricos



General uniform lighting - CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 830 36D

