



# CorePro LEDspot MV

## CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 830 36D

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU10 [GU10]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	Sì

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]
Angolo del fascio (Nom)	36 °
Flusso luminoso	275 lm
Intensità luminosa (Nom)	650 cd
Designazione colore	Bianco (WH)
Temperatura del colore correlata	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	74,29 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	260 lm

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	3,5 W
Corrente lampada (Nom)	30 mA
Potenza equivalente	35 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,5
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	85 °C

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	PAR16 [PAR 2"/50 mm]

# CorePro LEDspot MV

## Approvazione e applicazione


Prodotto per il risparmio energetico	Si
Adatto all'illuminazione d'accento	Si
Consumo energetico kWh/1000 h	4 kWh

## Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 830 36D
Nome completo prodotto	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 830 36D


Full EOC	871869648596500
Codice d'ordine	48596500
Codice materiale (12NC)	929001220202
Codice locale	COREGU103583036
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696485965
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696563311

## Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm

## Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 830 36D

# CorePro LEDspot MV

## Fotometrie



General uniform lighting - CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 830 36D

