



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 830 36D

Reflektory LEDspot CorePro doskonale nadają się do oświetlenia punktowego i zapewniają ciepłe światło przypominające światło halogenowe. Te reflektory LED GU10 są kompatybilne z większością istniejących opraw z trzonkiem GU10 LED i zostały zaprojektowane jako zamiennik halogenów lub żarówek. Reflektory LEDspot CorePro zapewniają znaczną oszczędność energii i minimalizują koszty konserwacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	GU10 [GU10]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	50 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °
Strumień Świetlny	275 lm
Światłość (Nom)	650 cd
Oznaczenie koloru	Biały (WH)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	74,29 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	260 lm
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz


Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	3,5 W
Lamp Current (Nom)	30 mA
Równoważna moc w watach	35 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.5
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	85 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	PAR16 [PAR 2 cale/50 mm]
Certyfikaty i zastosowania	
Energooszczędny produkt	Tak
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Tak

CorePro LEDspot MV

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	4 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 830 36D
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 830 36D
Full EOC	871869648596500


Kod zamówienia	48596500
Materiał Nr (12NC)	929001220202
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696485965
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696563311

Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm


Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 830 36D



General uniform lighting - CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 830 36D

CorePro LEDspot MV

