



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 830 36D

Os CorePro LEDspots são a solução perfeita para iluminação de acentuação e oferecem uma luz quente semelhante à das lâmpadas de halógeno. São compatíveis com a maior parte dos equipamentos existentes com um casquilho GU10 ou E14 e foram concebidos como substituição direta de lâmpadas de halógeno ou incandescentes. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto


Informações gerais	
Casquilho	GU10 [GU10]
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	50.000
Tecnologia de iluminação	LED
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	830 [CCT of 3000K]
Ângulo do feixe (Nom.)	36 °
Fluxo Luminoso	275 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	650 cd
Designação da cor	Branco (WH)
Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	74,29 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Fluxo luminoso em cone de 90° (Nominal)	260 lm

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	3,5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	30 mA
Potência equivalente	35 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (Fração)	0,5
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	85 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	PAR16 [PAR 2 polegadas/50 mm]


CorePro LEDspot MV

Aprovação e aplicação	
Produto energeticamente eficiente	Sim
Adequado para a iluminação de acentuação	Sim
Consumo de energia kWh/1000 h	4 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 830 36D
Nome do produto completo	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 830 36D

Desenho dimensional




Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour

Código do produto completo	871869648596500
Código de encomenda	48596500
N.º material (12NC)	929001220202
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696485965
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8718696563311


Product	D	C
CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 830 36D

CorePro LEDspot MV

Dados fotométricos



General uniform lighting - CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 830 36D

