



CorePro LEDspot 230V

CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 840 36D

Las lámparas CorePro LEDspots resultan perfectas para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida de tipo halógeno. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con casquillo GU10 y están diseñadas para la sustitución de puntos de luz halógenos. Las lámparas LED suponen un importante ahorro de energía y minimizan los costes de mantenimiento.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	GU10 [GU10]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Ángulo de haz (nom.)	36 °
Flujo luminoso	300 lm
Intensidad luminosa (nom.)	650 cd
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	77,14 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	270 lm

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	3,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	30 mA
Equivalente de potencia	35 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,5
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	85 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

CorePro LEDspot 230V

Mecánicos y de carcasa

Forma de la bombilla	PAR16 [PAR 2 pulgadas/50 mm]
----------------------	------------------------------

Aprobación y aplicación


Producto de ahorro de energía	Sí
Apto para la iluminación de acento	Sí
Consumo energético kWh/1000 h	4 kWh
EyeComfort	Sí

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 840 36D
-------------------------------	---



Nombre completo del producto	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 840 36D
Full EOC	871869656332800
Código de pedido	56332800
Código 12NC	929001220302
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696563328
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696563335

Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 840 36D

General uniform lighting - CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 840 36D

CorePro LEDspot 230V

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10
840 36D

