



CorePro LEDspot MV – GU10

CorePro LEDspotMV 3.5–35W GU10 840 36D

CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Deze GU10 LEDspots zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10-LED lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [GU10]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Bundelhoek (nom.)	36 graden
Lichtstroom	300 lm
Lichtsterkte (nom.)	650 cd
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	77,14 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	270 lm


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	3,5 W
Lampstroom (nom.)	30 mA
Overeenkomstig vermogen	35 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,5
Spanning (nom.)	220–240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	85 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	PAR 16 [PAR 50 mm]

CorePro LEDspot MV - GU10

Keurmerken en classificaties	
Energiebesparend product	Ja
Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
EyeComfort	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 840 36D
Volledige productnaam	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 840 36D


Full EOC	871869656332800
Bestelcode	56332800
Materiaalnr. (12NC)	929001220302
Lokale code	CSGU35W84036D
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696563328
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696563335

Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 840 36D



General uniform lighting - CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 840 36D

CorePro LEDspot MV - GU10

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10
840 36D

