



# CorePro LEDspot MV

## CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 827 36D

CorePro LEDspots er ideelle til spotbelysning og giver en varm stråle med halogeneffekt. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med en GU10- eller E14-fatning og designet med henblik på eftermontering som erstatning for halogenlamper eller glødelamper. LEDlampe giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	GU10 [ GU10]
Nominal levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
Teknisk type	5-50W
Lysteknisk	
Farvekode	827 [ CCT af 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm (nom.)	385 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	385 lm
Lysstyrke (nom.)	900 cd
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Nominal spredningsvinkel	36 °
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	70,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	350 lm

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	40 mA
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.5
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	85 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A+
Energibesparende produkt	Yes
Velegnet til effektbelysning	Yes
Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh


# CorePro LEDspot MV

## Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869648598900
Ordreprodukt navn	CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 827 36D
EAN/UPC – produkt	8718696485989
Ordrekode	48598900
Tæller – antal pr. pakke	1

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001220402
Nettovægt (stykke)	0,038 kg



## Målskitse



GU10 230V 5W-50W 36D 2700K ND


Product	D	C
CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm

## Fotometriske data



LEDspotMV GU10 MR16 827



LED Lamps, CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 PAR16 350lm 36D



LED Lamps, CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 PAR16 350lm 827 36D

# CorePro LEDspot MV

## Levetid



LEDspot GU10 827

LEDspot GU10 827

