



# CorePro LEDspot MV

## CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 827 36D

Les spots LED CorePro conviennent idéalement à l'éclairage par spots et produisent une lumière chaude qui n'est pas sans rappeler l'halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des équipements actuels avec une base GU10 ou E27, et sont conçus pour remplacer les spots halogènes ou incandescents. Les spots LED CorePro permettent de réaliser des économies d'énergie considérables et de réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit


Caractéristiques générales		Flux dans un cône de 90°	
Culot	GU10 [ GU10]		350 lm
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	Caractéristiques électriques	
Cycle d'allumage	50000X	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Type technique	5-50W	Puissance (valeur nominale)	5 W
Photométries et Colorimétries		Courant lampe (nom.)	40 mA
Code couleur	827 [ CCT de 2700 K]	Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 °	Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Flux lumineux (nom.)	385 lm	Facteur de puissance (nom.)	0.5
Flux lumineux (nominal) (nom.)	385 lm	Tension (nom.)	220-240 V
Intensité lumineuse (nom.)	900 cd	Températures	
Couleur	Blanc chaud (WW)	Température maximum du boîtier (nom.)	85 °C
Angle du faisceau nominale	36 °	Gestion et gradation	
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K	Intensité réglable	Non
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	70.00 lm/W	Normes et recommandations	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Classe énergétique	A+
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	Produit à faible consommation	oui
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		

# CorePro LEDspot MV

Adapté à l'éclairage d'accentuation	oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
<b>Données logistiques</b>	
Code de produit complet	871869648598900
Désignation Produit	CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 827 36D
Code barre produit (EAN)	8718696485989

Code de commande	48598900
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001220402
Poids net (pièce)	0.038 kg



## Schéma dimensionnel



GU10 230V 5W-50W 36D 2700K ND


Product	D	C
CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm

## Données photométriques



LEDspotMV GU10 MR16 827



LED Lamps, CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 PAR16 350lm 36D



LED Lamps, CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 PAR16 350lm 827 36D

# CorePro LEDspot MV

## Durée de vie



LEDspot GU10 827

LEDspot GU10 827

