



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 827 36D

Philips CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm op halogeen lijkend licht. Ze zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10 of E14 lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeenspots. Philips CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [GU10]
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	5-50W
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	827 [CCT van 2700 K]
Bundelhoek (nom.)	36 °
Lichtstroom (nom.)	385 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	385 lm
Lichtsterkte (nom.)	900 cd
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Opgegeven bundelbreedte	36 °
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	70,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90°	350 lm


Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
Lampstroom (nom.)	40 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Power Factor (nom.)	0,5
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	85 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Energiebesparend product	Yes
Geschikt voor accentverlichting	Yes
Energieverbruik kWh/1000 uur	5 kWh

CorePro LEDspot MV

Productgegevens	
Volledige productcode	871869648598900
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 827 36D
EAN/UPC - Product	8718696485989
Bestelcode	48598900
Local Code	CSGU50W82736D

Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929001220402
Netto gewicht (per stuk)	0,038 kg


Maatschets




GU10 230V 5W-50W 36D 2700K ND

Product	D	C
CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm


Fotometrische gegevens



LEDspotMV GU10 MR16 827



LED Lamps, CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 PAR16 350lm 36D




LEDspotMV 5-50W GU10 PAR16 350lm 827 36D


LED Lamps, CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 PAR16 350lm 827 36D

CorePro LEDspot MV

Levensduur



LEDspot GU10 827



LEDspot GU10 827

