



# CorePro LEDspot 230V

## CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 36D

Las lámparas CorePro LEDspots resultan perfectas para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida de tipo halógeno. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con casquillo GU10 y están diseñadas para la sustitución de puntos de luz halógenos. Las lámparas LED suponen un importante ahorro de energía y minimizan los costes de mantenimiento.

### Datos del producto

| Información general        |                |
|----------------------------|----------------|
| Base del casquillo         | GU10 [GU10]    |
| Vida útil nominal          | 15.000 hora(s) |
| Ciclo de encendido/apagado | 50.000         |
| Lighting Technology        | LED            |
| Conforme con EU RoHS       | Sí             |

| Datos técnicos de la luz                  |                    |
|---|--------------------|
| Código de color                           | 830 [CCT of 3000K] |
| Ángulo de haz (nom.)                      | 36 °               |
| Flujo luminoso                            | 385 lm             |
| Intensidad luminosa (nom.)                | 900 cd             |
| Designación de color                      | Blanco (WH)        |
| Temperatura de color correlacionada (Nom) | 3000 K             |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.)        | 72,00 lm/W         |
| Consistencia del color                    | <6                 |
| Índice de reproducción cromática (IRC)    | 80                 |
| LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)   | 70 %               |
| Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)   | 360 lm             |

| Operativos y eléctricos                           |             |
|---|-------------|
| Line Frequency                                    | 50 to 60 Hz |
| Frecuencia de entrada                             | 50 a 60 Hz  |
| Consumo de energía                                | 5 W         |
| Corriente de lámpara (nom.)                       | 40 mA       |
| Equivalente de potencia                           | 50 W        |
| Hora de inicio (nom.)                             | 0,5 s       |
| Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz | 0.5 s       |
| Factor de potencia (fracción)                     | 0.5         |
| Voltaje (nom.)                                    | 220-240 V   |

| Temperatura               |       |
|---------------------------|-------|
| Temperatura máxima (nom.) | 85 °C |

| Controles y regulación |    |
|------------------------|----|
| Regulable              | No |

# CorePro LEDspot 230V

## Mecánicos y de carcasa

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Forma de la bombilla | PAR16 [PAR 2 pulgadas/50 mm] |
|----------------------|------------------------------|

## Aprobación y aplicación


|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Producto de ahorro de energía      | Sí    |
| Apto para la iluminación de acento | Sí    |
| Consumo energético kWh/1000 h      | 5 kWh |
| EyeComfort                         | Sí    |

## Datos de producto

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Nombre de producto del pedido | CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 36D |
|-------------------------------|--------------------------------------|



|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Nombre completo del producto               | CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 36D |
| Full EOC                                   | 871869648600900                      |
| Código de pedido                           | 48600900                             |
| Código 12NC                                | 929001220502                         |
| Cantidad por paquete                       | 1                                    |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8718696486009                        |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 10                                   |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8718696563373                        |

## Plano de dimensiones



| Product                              | D     | C     |
|--------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 36D | 50 mm | 54 mm |

## Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour

Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 36D

# CorePro LEDspot 230V

## Datos fotométricos



General uniform lighting - CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 36D

