



# CorePro LEDspot MV

## CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 36D

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.

### Dati del prodotto

| Informazioni generali                     |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Attacco                                   | GU10 [GU10]        |
| Durata nominale                           | 15.000 ore         |
| Ciclo di commutazione on/off              | 50.000             |
| Lighting Technology                       | LED                |
| Conformità a RoHS EU                      | Sì                 |
| Dati tecnici di illuminazione             |                    |
| Codice colore                             | 830 [CCT of 3000K] |
| Angolo del fascio (Nom)                   | 36 °               |
| Flusso luminoso                           | 385 lm             |
| Intensità luminosa (Nom)                  | 900 cd             |
| Designazione colore                       | Bianco (WH)        |
| Temperatura del colore correlata          | 3000 K             |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom)   | 72,00 lm/W         |
| Uniformità del colore                     | <6                 |
| Indice di resa cromatica (CRI)            | 80                 |
| LLMF a fine durata vita nominale (Nom)    | 70 %               |
| Flusso luminoso in cono 90° (specificato) | 360 lm             |


| Funzionamento e parte elettrica                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Frequenza di linea                                                | 50 to 60 Hz          |
| Frequenza di ingresso                                             | Da 50 a 60 Hz        |
| Consumo energetico                                                | 5 W                  |
| Corrente lampada (Nom)                                            | 40 mA                |
| Potenza equivalente                                               | 50 W                 |
| Tempo di avvio (Nom)                                              | 0.5 s                |
| Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso | 0.5 s                |
| Fattore di potenza (frazione)                                     | 0.5                  |
| Tensione (Nom)                                                    | 220-240 V            |
| Temperatura                                                       |                      |
| Temp. massima involucro (Nom)                                     | 85 °C                |
| Controlli e dimmerazione                                          |                      |
| Dimmerabile                                                       | No                   |
| Meccanica e corpo                                                 |                      |
| Forma lampadina                                                   | PAR16 [PAR 2"/50 mm] |

CorePro LEDspot MV

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Approvazione e applicazione          |                                      |
| Prodotto per il risparmio energetico | Sì                                   |
| Adatto all'illuminazione d'accento   | Sì                                   |
| Consumo energetico kWh/1000 h        | 5 kWh                                |
| EyeComfort                           | Sì                                   |
| Dati del prodotto                    |                                      |
| Nome prodotto ordine                 | CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 36D |
| Nome completo prodotto               | CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 36D |


|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Full EOC                                    | 871869648600900 |
| Codice d'ordine                             | 48600900        |
| Codice materiale (12NC)                     | 929001220502    |
| Codice locale                               | COREGU105083036 |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione    | 1               |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8718696486009   |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 10              |
| EAN/UPC - Case                              | 8718696563373   |

Disegno tecnico




| Product                              | D     | C     |
|--------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 36D | 50 mm | 54 mm |

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 36D

# CorePro LEDspot MV

## Fotometrie



General uniform lighting - CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 36D

