



CorePro LEDspot MV – GU10

CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 36D

CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Deze GU10 LEDspots zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10-LED lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [GU10]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	36 graden
Lichtstroom	385 lm
Lichtsterkte (nom.)	900 cd
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	72,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	360 lm


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	5 W
Lampstroom (nom.)	40 mA
Overeenkomstig vermogen	50 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.5
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	85 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	PAR 16 [PAR 50 mm]

CorePro LEDspot MV - GU10

Keurmerken en classificaties	
Energiebesparend product	Ja
Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EyeComfort	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 36D
Volledige productnaam	CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 36D
Full EOC	871869648600900


Bestelcode	48600900
Materiaalnr. (12NC)	929001220502
Lokale code	CSGU50W83036D
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696486009
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696563373

Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 36D

CorePro LEDspot MV - GU10

Fotometrische gegevens



General uniform lighting - CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 36D

