



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 36D

CorePro LED-spotlys egner seg perfekt for spotbelysning og gir et varmt halogenlignende lys. De er compatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10 eller E14 og er utformet som en ettermonterbar erstatning av halogen- eller glødelamper. LED-lyskilder gir store energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GU10 [GU10]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 grad(er)
Lysytelse	385 lm
Lysintensitet (nom.)	900 cd
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	72,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	360 lm


Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	5 W
lyskildestrom (nom.)	40 mA
Effekten som tilsvarer	50 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,5
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	85 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	PAR16 [PAR 2 tommer / 50 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energisparingsprodukt	Ja

CorePro LEDspot MV

Egnet til effektbelysning	Ja
Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Produkt navn for bestilling	CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 36D
Fullstendig produkt navn	CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 36D



Full EOC	871869648600900
Bestillingskode	48600900
Materialenr. (12NC)	929001220502
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696486009
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696563373

Målskisse




Product	D	C
CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour

Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 36D



General uniform lighting - CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 36D

CorePro LEDspot MV

