



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 840 36D

CorePro LED-spots passer perfekt til spotbelysning og giver varmt lys tilsvarende halogen. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10- eller E27-sokler og er designet som en erstatning for halogen- eller glødepærespots. CorePro LED-spots giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Fod	GU10 [GU10]
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm	415 lm
Lysstyrke (nom.)	900 cd
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	76,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	380 lm
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	40 mA
Wattforbrugsækvivalent	50 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,5
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	85 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	PAR16 [PAR 2 tommer/50mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energibesparende produkt	Ja
Velegnet til effektbelysning	Ja


CorePro LEDspot MV

Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh
Produktdata	
Ordreprodukt navn	CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 840 36D
Det fulde produkt navn	CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 840 36D
Full EOC	871869649714200
Ordrekode	49714200

Målskitse




Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 840 36D

Materialenr. (12NC)	929001220602
Lokal ordrekode	2057807335
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696497142
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696563397

Product	D	C
CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm



General uniform lighting - CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 840 36D

CorePro LEDspot MV

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 840

36D

