



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 840 60D

Reflektory LEDspot CorePro doskonale nadają się do oświetlenia punktowego i zapewniają ciepłe światło przypominające światło halogenowe. Te reflektory LED GU10 są kompatybilne z większością istniejących opraw z trzonkiem GU10 LED i zostały zaprojektowane jako zamiennik halogenów lub żarówek. Reflektory LEDspot CorePro zapewniają znaczną oszczędność energii i minimalizują koszty konserwacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	GU10 [GU10]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	50 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	60 °
Strumień świetlny	415 lm
Światłość (Nom)	450 cd
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	76,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	380 lm
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz


Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	5 W
Lamp Current (Nom)	40 mA
Równoważna moc w watach	50 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,5
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	85 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	PAR16 [PAR 2 cale/50 mm]
Certyfikaty i zastosowania	
Energooszczędny produkt	Tak
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Tak

CorePro LEDspot MV

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	5 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 840 60D
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 840 60D
Full EOC	871869656342700



Kod zamówienia	56342700
Materiał Nr (12NC)	929001220802
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696563427
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696563434

Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 840 60D	50 mm	54 mm

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 840 60D



General uniform lighting - CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 840 60D

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 840 60D

CorePro LEDspot MV

