



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 840 60D

CorePro LEDspots sunt perfecte pentru iluminatul cu spoturi și furnizează o lumină caldă asemănătoare cu cea produsă de lămpile cu halogen. Acestea sunt compatibile cu majoritatea instalațiilor existente cu soclu GU10 și sunt proiectate ca alternativă de înlocuire pe vechile instalații ale lămpilor cu halogen sau cu incandescentă. CorePro LEDspots asigură reduceri semnificative ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	GU10 [GU10]
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	60 °
Flux luminos	415 lm
Intensitate luminoasă (nom.)	450 cd
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	76,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Flux luminos în con de 90° (nominal)	380 lm
Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	5 W
Curent lămpă (nom.)	40 mA
Echivalent putere	50 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0,5
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	85 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

CorePro LEDspot MV

Sistem mecanic și carcasă

Formă bec	PAR16 [PAR 2 inch/50 mm]
-----------	--------------------------

Aprobare și aplicație


Produs eficient energetic	Da
Adecvat pentru iluminat de accent	Da
Consum de energie kWh/1000 h	5 kWh

Date despre produs

Nume comandă produs	CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 840 60D
---------------------	--------------------------------------



Numele complet al produsului	CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 840 60D
Full EOC	871869656342700
Cod de comandă	56342700
Număr material (12NC)	929001220802
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696563427
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696563434

Cote



Product	D	C
CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 840 60D	50 mm	54 mm

Date fotometrice



Light Distribution Diagram – CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 840 60D

General uniform lighting – CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 840 60D

CorePro LEDspot MV

Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 840

60D

