



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 840 60D

CorePro LEDspot'lar spot aydınlatma içi mükemmeldir ve halojen benzeri bir ışık sağlar. Bu ürünler GU10 ya da E14 duylu mevcut armatürle uyumludur ve halojen ya da enkandesan spotların değişimi için tasarlanmıştır. LED lambalar büyük enerji tasarrufu sağlar ve bakım maliyetlerini minimuma indirir.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	GU10 [GU10]
Nominal kullanım ömrü	15.000 h
Anahtar Döngüsü	50.000
Aydınlatma Teknolojisi	LED
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	840 [CCT of 4000K]
Işın Açısı (Nom)	60 °
Işık Akısı	415 lm
Işık Yoğunluğu (Nom)	450 cd
Renk Kodlaması	Soğuk Beyaz (CW)
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	76,00 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
90° Konide Işık Akısı (Nominal)	380 lm
Çalıştırma ve Elektrik	
Hat Frekansı	50 to 60 Hz


Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Güç Tüketimi	5 W
Lamba Akımı (Nom)	40 mA
Güç Eşleniği	50 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	0,5 s
Güç Faktörü (Kesir)	0,5
Voltaj (Nom)	220-240 V
Sıcaklık	
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	85 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Biçimi	PAR16 [PAR 2 inç/50 mm]
Onay ve Uygulama	
Enerji Tasarruflu Ürün	Evet
Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Evet
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	5 kWh

CorePro LEDspot MV

Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 840 60D
Tam ürün adı	CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 840 60D
Tam ürün kodu	871869656342700
Sipariş kodu	56342700



Malzeme No. (12NC)	929001220802
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696563427
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8718696563434

Boyutlu çizim




Product	D	C
CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 840 60D	50 mm	54 mm

Fotometrik bilgi



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 840 60D



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 840 60D

General uniform lighting - CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 840 60D

CorePro LEDspot MV

