



Svíčkové a lustrové světelné zdroje LED s klasickým vláknem

Classic LEDCandle D 2.5-25W B35 E14 827 CL

LED zdroje s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických svíčkových a lustrových žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním svíčkovým a lustrovým žárovkám.

Údaje o produktu

Obecné informace		Provozní a elektrické	
Patice krytky	E14 [E14]	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Nominální životnost	15 000 h	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Cyklus zapnutí	20 000	Spotřeba energie	3 W
Lighting Technology	LED	Proud zdroje (jmen.)	19 mA
Spĺhuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Ekvivalentní příkon	25 W
Světelně technické		Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]	Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Světelný tok	300 lm	Účinnost (zlomek)	0.7
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Napětí (jmen.)	220-240 V
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K	Řízení a stmívání	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100,00 lm/W	Stmívatelné	Ano
Konzistence barev	<6	Mechanické a materiály	
Index podání barev (CRI)	80	Povrchová úprava žárovky	Čiré
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Tvar žárovky	B35 [B 35 mm]

Svíčkové a lustrové světelné zdroje LED s klasickým vláknem

Certifikace a použití


Výrobek šetřící energii	Ano
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ne
Spotřeba energie kWh/1000 h	3 kWh

Označení a balení

Objednací název produktu	CLA LEDCandle D 3-25W B35 E14 827 CL
Celý název výrobku	Classic LEDCandle D 2.5-25W B35 E14 827 CL


Full EOC	871869657553600
Objednací kód	57553600
Číslo materiálu (12NC)	929001227002
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696575536
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696575543

Rozměrové výkresy




Product	D	C
CLA LEDCandle D 3-25W B35 E14 827 CL	35 mm	118 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle D 3-25W B35 E14 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDCandle D 3-25W B35 E14 827 CL

Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle D 3-25W B35 E14 827 CL

Svíčkové a lustrové světelné zdroje LED s klasickým vláknem

